

L-BV 2 N

Datenblatt 2BV2 070

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe

Allgemeine Informationen


Elmo Rietschle Vakuumpumpen der Baureihe L-BV2 sind bis zu Ansaugdrücken von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) zum Ansaugen von Gasen und Dämpfen geeignet. Sie sind serienmäßig mit eingebautem Kavitationsschutz ausgerüstet. Sie arbeitet kavitationsfrei bis 80 mb

Die Vakuumpumpen sind in ihrer Blockbauweise besonders platzsparend, zuverlässig und robust. Die verstärkte Edelstahlwelle, die dauergeschmierten Lager und die Keramik-Innenbeschichtung der Pumpengehäuse verhindern Verschleiss, Korrosion und Verkalkung.



Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe



Die Kennlinien gelten bei Ansaugen von Luft mit 100 % relativer Feuchte und ein Ansaugtemperatur von 20 °C. Bei einem Atmosphärendruck von 1013 mbar abs. und einer Betriebsflüssigkeitstemperatur von 15 °C (Wasser als Betriebsflüssigkeit) werden die Kennli

Die Antriebsmotoren sind standardmäßig in Spannungsbereichen für 50 und 60 Hz und in Schutzart IP 55 ausgeführt sowie nach UL und CSA approbiert. Zur Auswahl stehen auch ATEX-Vakuumpumpen nach 2006/42 EG der Kategorie 2G.

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BV2 070

Fre- quenz	Bemessungs-			Service- Faktor	Wirkungsgrad	Betriebs- flüssig- keits- menge ¹⁾	Schall- druck- pegel ²⁾	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
	Spannung	Strom	Leistung						
Hz	V	A	kW	SF	-	m³/h	dB(A)	kg	
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)									
50	190-210 Δ	15,3 Δ	2,6	1,54	IE3	0,50	66	46 *	2BV2070-0 ☐ K01-1B
60	190-210 YY / 380-420 Y	17,4 YY / 8,7 Y	3,7	1,23	IE3	0,50	70	49 **	
	200 YY	14,0 YY	3,7	1,15	NP	0,50	70		
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)									
50	220-240 Δ / 380-420 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	2,6	1,54	IE3	0,50	66	46 *	2BV2070-0 ☐ K01-6B
60	220-240 YY / 440-480 Y	15,0 YY / 7,5 Y	3,7	1,23	IE3	0,50	70	49 **	
	230 YY / 460 Y	12,2 YY / 6,1 Y	3,7	1,23	NP	0,50	70		
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)									
50	500 Y	6,0 Y	2,6	1,54	IE3	0,50	66	46 *	2BV2070-0 ☐ Q01-3B
60	575 Y	4,9 Y	3,5	1,22	NP	0,50	70	49 **	
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL (certificate number E489378)									
50	380-420 Δ / 660-725 Y	7,7 Δ / 4,45 Y	2,6	1,54	IE3	0,50	66	46 *	2BV2070-0 ☐ Q01-7B
60	440-480 Δ	7,5 Δ	3,7	1,23	IE3	0,50	70	49 **	
	460 Δ	6,1 Δ	3,7	1,15	NP	0,50	70		

Werkstoffe			
Gehäuse	Steuerscheibe	Laufgrad	Laterne
Grauguss (innen Keramik beschichtet)	Keramik	Bronze	-
Edelstahl	Keramik	Edelstahl	-
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	-

- Die Betriebsflüssigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne Flüssigkeitsabscheider. Toleranz ±10%
- Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).

Andere Spannungen

Spannungsbereich		Wirkungs- grad	C  US				
50 Hz	60Hz			60 Hz	2BV2....	☐	... ☐
3~							
200 VΔ	200 V YY / 230 VΔ / 400 VY		•		K	1	
190-210 VΔ	190-210 VYY / 220-240 VΔ / 380-420VY		•				
200 V YY / 230 VΔ / 400 VY	230 V YY / 460 VY		•		K	6	
190-210 VYY / 220-240 VΔ / 380-420VY	220-240 VYY / 440-480VY		•				
475-525 V Y	550-600 V Y		•		Q	3	
475-525 VΔ	550-600 VΔ		•		Q	5	
400 VΔ / 690 V Y	460 VΔ		•		Q	7	

Alle L-BV erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen". Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt. Die Spannungstoleranz für 3~ Motoren beträgt +/- 10 %. Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %. Servicefaktor (SF) und Motorwirkungsgradangaben entsprechen NEMA MG1-12.

Betriebsflüssigkeitsmenge bei 50 Hz / 60 Hz [m³/h]

p1	Frishwasser	Sparschaltung		
mbar abs.	15 °C	8 °C	10 °C	12 °C
> 500	0,14 / 0,17	0,1 / 0,12	0,11 / 0,13	0,12 / 0,15
200 - 500	0,14 / 0,17	0,1 / 0,12	0,11 / 0,13	0,12 / 0,15
< 200	0,28 / 0,34	0,15 / 0,2	0,17 / 0,22	0,2 / 0,26

Max. zusätzl. Wassermittförderung / Gegendruck


Frequenz [Hz]	Wassermittförderung [m³/h]	Gegendruck [mbar] abs.
50	0,7	1200
60	0,85	1200

Bei Betrieb in Sparschaltung kann die frisch zugeführte Kühlflüssigkeitsmenge der Vakuumpumpe reduziert werden, indem die Betriebsflüssigkeit im Kreislauf gefahren wird (mit Flüssigkeitsabscheider und interner Flüssigkeitsrückführung, erhältlich als Zubehör). Weiterhin sind komplette Kreislaufsysteme L-SV auf Anfrage erhältlich.

Durch Vorschalten von Gasstrahlern (siehe Zubehör) kann der Arbeitsbereich der Vakuumpumpe bis zu Ansaugdrücken von 10 mbar abs. erweitert werden. Der Gasstrahler kann direkt auf die Pumpe aufgebaut werden.

Die Grauguß-Maschinen sind komplett im Standardfarbton RAL 9006 lackiert.

Bei der Edelstahlvariante sind alle Gußteile gebeizt und passiviert, der Motor ist serienmäßig im Farbton RAL 9006 lackiert.



Teil Nr.		Werkstoffe			
		2BV2 N....	2BV2 P....	2BV2 H....	2BV2 H....
		Grauguss / Keramik / Bronze	Edelstahl / Keramik / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl / Edelstahl
002	Gehäuse	Grauguß-Innenflächen mit keramischer Schutzschicht gegen Korrosion und Abnutzung (EN-GJL HB 195 / EN-JL2030) EN 1561	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4
005	Welle	Chromstahl (X20Cr13 / 1.4021) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3
006	Paßfeder	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3
035	Gleitringsdichtung	Kohle / Siliziumkarbid / Viton (FPM) / Chromnickelmolybdänstahl (EN 12756 - BQ1VGG)	BQ1M2GG Kohle/SiC/ Viton FEP-ummantelt/ChroNiMo-Stahl (EN 12756 - Q1BM1GG)	BQ1M2GG Kohle/SiC/ Viton FEP-ummantelt/ChroNiMo-Stahl (EN 12756 - Q1BM1GG)	BQ1M2GG Kohle/SiC/ Viton FEP-ummantelt/ChroNiMo-Stahl (EN 12756 - Q1BM1GG)
036	Scheibe	Chromnickelstahl X10CrNiS 18-9 / 1.4305 / EN 10088 - 3	Chromnickelstahl X10CrNiS 18-9 / 1.4305 / EN 10088 - 3	Chromnickelstahl X10CrNiS 18-9 / 1.4305 / EN 10088 - 3	Chromnickelstahl X10CrNiS 18-9 / 1.4305 / EN 10088 - 3
037	Spannstift	Chromnickelmolybdänstahl (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X5CrNiMo 17-12-2 / 1.4401) EN 10088 - 2	entfällt	entfällt
047	Lauftrad	Guß-Aluminiumbronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC333G-GS) EN 1982	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4581) EN 10213-4	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4581) EN 10284	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4581) EN 10284
048	Toleranzring für Lauftrad	Chromnickelstahl (X12CrNi 17-7 / 1.4310) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X12CrNi 17-7 / 1.4310) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X12CrNi 17-7 / 1.4310) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X12CrNi 17-7 / 1.4310) EN 10088 - 2
049	Steuerscheibe	Keramik - C221 EN 60672 - 1	Keramik - C221 EN 60672 - 1	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4
050	Ventilplatte	Teflon (PTFE)	Teflon (PTFE)	Teflon (PTFE)	Teflon (PTFE)
051	Fangplatte	Chromnickelstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4401) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4401) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4401) EN 10088 - 2	Chromnickelstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4401) EN 10088 - 2
057	Dichtung für Deckel	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ISO 1629	Viton (FPM)	Flachdichtung: Teflon (PTFE) und O-Ring: Silikon-Kautschuk / Teflon (PTFE) ummantelt	Flachdichtung: Teflon (PTFE) und O-Ring: Silikon-Kautschuk / Teflon (PTFE) ummantelt
061	Deckel	Grauguß (EN-GJL HB 195 / EN-JL2030) EN1561	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4	Chromnickelmolybdänstahlguß (G-X6CrNiMo 18-10 / 1.4408) EN 10213-4
063	Schraube	Stahl (DIN ISO 8992)	Stahl (DIN ISO 8992)	Stahl (DIN ISO 8992)	Stahl (DIN ISO 8992)
068	Verschlußschraube	Automatenstahl, bleilegiert (11SMnPb30 / 1.0718) EN 10087	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3
069	Dichtring	Aramidfaser, NBR, PTFE	FPM (Fluorkautschuk)FEP coated	FPM (Fluorkautschuk)FEP coated	FPM (Fluorkautschuk)FEP coated
070	O-Ring	FPM (Fluorkautschuk)	FPM (Fluorkautschuk)	FEP (Perfluorethylenpropylen) & Silikon	FEP (Perfluorethylenpropylen) & Silikon
071	Kavitationsschutz	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3
072	Scheibe für Kavitationsschutz	Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 3	Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 3	Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 3	Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 3
079	Verschlußschraube	Automatenstahl, bleilegiert (11SMnPb30 / 1.0718) EN 10087	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3	Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 3
080	Dichtring	Aramidfaser, NBR, PTFE	FPM (Fluorkautschuk)FEP coated	FPM (Fluorkautschuk)FEP coated	FPM (Fluorkautschuk)FEP coated

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

**Gardner
Denver**

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

Gardner Denver Deutschland GmbH

Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt - Germany

Tel.: +49 9771 6888-0

Fax: +49 9771 6888-4000

www.gd-elmorietschle.de

er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58
79650 Schopfheim - Germany

Tel.: +49 7622 392-0

Fax: +49 7622 392-300